

Apertura dell'apparecchio con lamelle mobili			Apertura dell'apparecchio con lamelle fisse		
larghezza (mm)	lunghezza (mm)	A geo (mq)	larghezza (mm)	lunghezza (mm)	A geo (mq)
500	500	0,25	500	500	0,25
500	1.000	0,50	500	1.500	0,75
500	1.600	0,80	500	3.000	1,50
1.000	500	0,50	1.000	500	0,50
1.000	1.000	1,00	1.000	1.500	1,50
1.000	1.600	1,60	1.000	3.000	3,00
1.600	500	0,80	1.600	500	0,80
1.600	1.000	1,60	1.600	1.500	2,40
1.600	1.600	2,56	1.600	3.000	4,80
Eos è realizzato su misura del foro sulle parete. Nelle due parti della tabella sono dati alcuni semplice. La distanza media tra due lamelle è di 136mm.			2.100	500	1,05
			2.100	1.500	3,15
			2.100	3.000	6,30
			2.500	500	1,25
			2.500	1.500	3,75
			2.500	3.000	7,50

Tipi di lamelle

- A1 AlMg3 a parete semplice
- A2 AlMg3 a parete doppia, isolato

Tipi di base

- Struttura in profili Al saldati (A1/A2)
- Struttura in profili inox saldati

Tipi di flangia

F1	
F2	
F3	
F4	
F5	

Sonderkon. 5